

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar AD, BT 40 A = 100, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303810 16
GTIN	4067263014027
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). S otvorom na čip RFID/Balluff a otvori v chladiacom kanáli.

Výhoda:

Vďaka **dvojitému kontaktu kužela a čelného kontaktu** je upínanie stabilnejšie a presnejšie:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástroja**
- **Rovnomerné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia sústrednosť**

Dvojkontaktný upínač BT je možné použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a naopak. Výhody dvojitého kontaktu sa však prejavujú len pri dvojitom kontakte upínača a vretena.

Rozsah balenia:

Vrátane ťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Vonkajší Ø D	38 mm
a	1 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Ø trňa d ₁	16 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16
Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
otvor v chladiacom kanáli	nie je uzatvárateľný
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy