

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč long life CER kónický, Ø 125 mm, Zrnitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5225 120
GTIN	4067263136606
Trieda položky	GGN

## Popis

### Prevedenie:

- **Vysokokvalitné samoostriace keramické zrna (CE) pre maximálny výkon brúsenia a nízky prítlak.**
- **Brúsne aktívna povrchová úprava pre brúsenie za studena.**
- **Robustná zmes z polybavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.**
- **Ergonomický a vibrácie tlmiaci disk z polyesterového plastu (s možnosťou opätovného nastavenia).**
- **Najlepšie výsledky dosahujú výkonné uhlové brúsky.**

**dlhá životnosť** – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Zodpovedá 565225.

### Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

## Technický opis

Zrnitosť	120
Ø kotúčov	125 mm
Obsah	100

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
povrch ochladzujúci proces brúsenia	áno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúčlong life CER kónický Zrnitosť 120	565225 120
---	------------

