



Súprava skrutkových zdvihákov Zušlachtená ocel, Typ: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373560 12
GTIN	4020772428853
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia umožňuje použitie rôznych zverák medzilahých a základných prvkov, ktoré sa skrutkujú pomocou závitú. Jednotlivé prvky sa bezpečne upevnia pomocou hákového kľúča. S touto súpravou možno dosiahnuť maximálnu výšku 285 mm.

Výhoda:

- **Maximálna výška 422 mm je dosiahnuteľná s ďalšími medzilahými prvkami.**
- **Zlepšená manipulácia vďaka jednotlivým prvkom.**
- **Úspora času potrebného na nastavenie vďaka flexibilitě dielov.**
- **Optimalizácia skladovania.**

Obsah:

Skrutkový zdvihák s plochou podperou: Veľkosť 52; H_{\min} 42 mm; H_{\max} 52 mm; TR 30 × 4; D1 50; D2 50; M38 × 2

Veľkosť 70; H_{\min} 50 mm; H_{\max} 70 mm; TR 30 × 4; D1 50; D2 50; M38 × 2

Veľkosť 100; H_{\min} 70 mm; H_{\max} 100 mm; TR 30 × 4; D1 50; D2 50; M38 × 2

Nožný prvok: Veľkosť M10 × 12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm

Medzilahý prvok: Veľkosť 25; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm

Veľkosť 50; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm

Veľkosť 100; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm

Gulôčkový nadstavec 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm

Hákový kľúč: DIN1810B 45-50

Upozornenie:

Maximálna dosiahnuteľná výška 422 mm s prípustnou podpornou silou 100 kN, nad uvedenou hodnotou hrozí riziko zalomenia. Nenastavujte pod zaťažením.

Technický opis

Typ výrobku

Skrutkovacia podpera