



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221908 50/6
GTIN	4059782505643
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Ø D ₃	35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán D _c	50 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Počet rezných hrán Z	6
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	34,3 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,42 Stupeň
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------