

**X.LT...ER-D411, SP6519, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221928 09
GTIN	2050002058637
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Velkosť vymeniteľnej doštičky	09
Typ	INOX; Ti
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT090412-ER-D411
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,27 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	SP6519
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,2 - 2,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	185	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	210	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	podmienene vhodný	220	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		