

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, WC/C, Štvorhran: 7mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293057 7
GTIN	4067263201427
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rozmer cez steny	7 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Tolerancia	0,08 až 0,1 mm
L	15 mm
Profil	Štvorhran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	WC/C
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov