



## Sťahovacia svorka s excentrom, Závit: M8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370051 M8
GTIN	4059245559725
Trieda položky	37K

### Popis

#### Výhoda:

- **Kompaktný dizajn.**
- **Rýchle a jednoduché upínanie komponentov pomocou sťahovania.**

#### Použitie:

Na bočné upínanie úzkych a širokých obrobkov. Zavedenie upínacej sily excentrickým nastavením s dodatočným účinkom sťahovania.

#### Materiál:

Teleso z tvrdenej ocele, brunované.

### Technický opis

Výška H	23 mm
Upínacia sila	3,5 kN
Šírka B <sub>1</sub>	32 mm
maximálny ťahovací moment	45 Nm
Šírka B <sub>2</sub>	10 mm
Upínací zdvih	4 mm

Délka L	44 mm
Druh produktu	Sťahovací upínač