

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2525M12
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 2
Súprava pružín	259044 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Skrutka klinku	259018 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Klinok	259015 2
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 2	259015 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 2	259031 2