

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250058 HB7020 |
| GTIN             | 4045197699220 |
| Trieda položky   | 21G           |

**Technický opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Uhlový Polomer                                  | 0,4 mm            |
| Posuv f   | 0,1 - 0,4 mm/ot,  |
| Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie | 150 - 400 m/min   |
| Lamač triesok                                   | SS                |
| Podmienka rezu                                  | lahko prerušovaný |
| Hĺbka rezu a <sub>p</sub>                       | 0,3 - 2,5 mm      |
| Hlavné použitie                                 | P                 |
| Typ   | HB7020            |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia                | Dokoncovanie      |
| Rezný materiál                                  | HM                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička           | CNMG 120404       |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |