

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 4
Klinok	259015 10
Podložka	259031 27
Skrutka klinku	259018 12
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Držiak ISO-kód	A25R PCLNR/L09
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 11	259015 11
Skrutka klinku Typ 12	259018 12
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500