

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 200/14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700
Ø rezných hrán D_c	200 mm
Ø polohovacieho otvoru	60 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1205
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
maximálny vonkajší Ø D_{\max}	213 mm

Počet rezných hrán Z	14
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	47,5 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------