

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250036 20/09 |
| GTIN | 4045197650177 |
| Trieda položky | 21T |

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

| | |
|--|----------------|
| Klinok | 259015 11 |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. |
| Držiak ISO-kód | A20Q PCLNR/L09 |
| Skrutka klinku | 259018 9 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 13 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 25 mm |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Výška upínania L ₂ | 18 mm |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Vnútorne chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Klinok Typ 11 | 259015 11 |
| Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2 | 674242 2 |
| Skrutka klinku Typ 10 | 259018 10 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |