

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

maximálny vonkajší Ø D_{max}	113 mm
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700
Ø rezných hrán D_c	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1205
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm

Počet rezných hrán Z	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	47,5 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------