

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

Skrutka klinku	259018 12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Súprava pružín	259044 4
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Podložka	259031 27
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Klinok	259015 10
Držiak ISO-kód	A25R PCLNR/L09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 12	259018 12
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Klinok Typ 11	259015 11
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500