

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 2
Držiak ISO-kód	A50U PCLNR/L12
Klinok	259015 2
Súprava pružín	259044 2
Podložka	259031 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	63 mm
Odsadenie stredu $L_3$	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania $L_2$	48 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	50 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500