

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružín	259044 6
Klinok	259015 12
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka klinku	259018 11
Podložka	259031 35
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Držiak ISO-kód	A50U PCLNR/L16
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	35 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	63 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	48 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Klinok Typ 12	259015 12
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500