

Garant**Upínač 90°, valcový s VCH krátka, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239740 10
GTIN	4045197596208
Trieda položky	23A

Popis**Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym \varnothing stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Technický opis

vhodné pre \varnothing slepého otvoru	14 - 16,2 mm
Stopka $\varnothing D_s h_6$	16 mm
vhodné pre \varnothing priechodného otvoru	10 - 12,7 mm
Úžitková dĺžka L_1	35 mm
odporúčaný ťahovací moment	5 Nm
Celková dĺžka L	90 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

