

**Garant****Upínač 90°, valcový s VCH krátka, Typ: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239740 16
GTIN	4045197596222
Trieda položky	23A

**Popis****Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym  $\varnothing$  stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

**Upozornenie:**

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

**Technický opis**

vhodné pre $\varnothing$ slepého otvoru	21,21 - 25,2 mm
Stopka $\varnothing D_s h_6$	20 mm
vhodné pre $\varnothing$ priechodného otvoru	17,21 - 21,2 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	65 mm
odporúčaný ťahovací moment	15 Nm
Celková dĺžka L	108 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

