

**Garant****Upínač 90°, valcový s VCH dlhé, Typ: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239745 16
GTIN	4045197593252
Trieda položky	23A

**Popis****Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym  $\emptyset$  stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

**Upozornenie:**

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka $L_1$	105 mm
vhodné pre $\emptyset$ priechodného otvoru	17,21 - 21,2 mm
vhodné pre $\emptyset$ slepého otvoru	21,21 - 25,2 mm
Stopka $\emptyset D_s$ h6	20 mm
odporúčaný ťahovací moment	15 Nm
Celková dĺžka L	160 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

