



KOMET® REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG3000, DST, Menovitý-Ø D: 30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239811 30
GTIN	4047109236615
Trieda položky	27E

Popis

Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7**.

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu μ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do $5 \times D$.

V geometrii **ASG3000** s uhlom nábehu 45° a prídavnou drážkou na definovaný odvod triesok pozdĺž reznej hrany. Pre **slepé a priechodné otvory**.

Upozornenie:

- Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.
- Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.
- Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.

Technický opis

Dĺžka britov l_1	6 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	6
pre držiaky č. 239880-239940	27 – 34,99
Dĺžka hlavy l	25 mm

Menovitý-Ø D	30 mm
Povrchová úprava	DST
Tolerancia vŕtania	H7
Použitie pri type otvoru	pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
GGG	podmienene vhodný	140	K
mokrý maximum	vhodný		