


**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-Ø D: 25**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239816 25
GTIN	4047109236578
Trieda položky	27E

## Popis

### Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7.**

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastavitelnosť v rozsahu  $\mu$  na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do 5 x D.

V geometrii **ASG4000** s rovným ozubením a uhlom nábehu 25°.

Špeciálne na **vŕtanie priechodných otvorov do ocele.**

### Upozornenie:

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

## Technický opis

Dĺžka hlavy l	20 mm
Menovitý-Ø D	25 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup> pre držiaky č. 239880-239940	0,8 mm/ot, 22 – 26,99
Počet rezných hrán Z	6
Dĺžka britov l <sub>1</sub>	6 mm

Povrchová úprava	DST
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
mokrý maximum	vhodný		