

**Čelná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 125/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Trieda položky	25P

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

**Použitie:**

Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

**Technický opis**

maximálny vonkajší Ø $D_{max}$	132 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	12 mm
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	60 mm
vhodná otočná rezná platnička	SP.. 1806
Počet rezných hrán Z	8

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229703
------------------	--------