

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie