

**CNMG 120404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MQ
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie