

**KOMET® záhlbník, stopka Weldon, Typ: M5N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Trieda položky	24D

Popis**Použitie:**

Na vytváranie zahĺbení na skrutky s valcovou hlavou podľa DIN 74 list 2, od M8 s vnútorných chladením.

Technický opis

maximálna hĺbka zahĺbenia l	10 mm
minimálny $\varnothing D_{\min}$	5,3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky pre DIN skrutky s valcovou hlavou	239652 6IP1 (1,0 Nm) M5
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
\varnothing zahĺbenia D_1 H13	10 mm
Vymeniteľná doštička č. 216780 – 216910; č. 216950	10-010 / 110
Počet rezných hrán Z	1
vhodná otočná rezná platnička	WOEX
Počet otočných rezných platničiek	1
Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP1

239652 6IP1