

**Okrajová fréza 90° MFWN, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 250/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225615 250/12
GTIN	4960664647668
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť. Bez vnútorného chladenia.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Podložka	229751
Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..

Počet rezných hrán Z	12
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Podložka	229751
Upínacia skrutka	229700