

**CNMG 120404, Typ: SP0819****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Trieda položky	28A

Technický opis

Lamač triesok	4E
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 120 m/min
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	150 - 320 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 5,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Ďalšie použitie	M
Hlavné použitie	S
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	SP0819
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie