


**CNMG 120408, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 KW10
GTIN	4960664220786
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AH
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie