


**CNMG 120404, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AH
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie