

Garant**Nastavitelný záhlbník, stopka Weldon, Ø stopky D_s h6: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216620 20
GTIN	4045197133519
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:****Hladký chod** vďaka **stabilnej konštrukcii**.**Použitie:**

Odihľovanie hrán a guľatých a pozdĺžnych otvorov a na zahľbovanie. Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vrtačkách).

Uhly 10° – 80° sú plynule nastaviteľné.**Upozornenie:**Tolerancia stupnice $\pm 2,5^\circ$. **Na presné nastavenie uhla použite, prosím, prednastavovací prístroj.** Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.**Technický opis**

Kazeta	219957
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku	219945
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770	14-660
vhodná otočná rezná platnička	TO.. 0902
Počet rezných hrán Z	1
Celková dĺžka L _{celk}	95 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Rozsah prestavenia Uhol skosenia	10-80 Stupeň
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219945
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Náhradná kazeta pre frézovací záhlbník	219957
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Upínacia skrutka	219843