

**CNMG 120408, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250184 SP4019
GTIN	
Trieda položky	28A

Technický opis

Lamač triesok	3J
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	40 - 110 m/min
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Ďalšie použitie	S
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie