

Garant**Strojový závitník GARANT Vap Tap HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M1,6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135805 M1,6
GTIN	4069515001311
Trieda položky	13V

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Tvar C** (nábeh 2 – 3 chody).**Technický opis**

Druh závitu	M
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	0,35 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø otvoru pod závit	1,25 mm
Ø stopky D _s	2,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závitu	M1,6
Počet napínacích drážok	2
Celková dĺžka L	40 mm
Hĺbka závit	4,8 mm
Ø závit	1,6 mm

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		