

**Okrajová fréza 90° MFWN, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 50/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Fréza s obojstrannými otočnými reznými platničkami.

Doštičky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
vhodná otočná rezná platnička	WNMU 0806..
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø rezných hrán D_c	50 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------