

Garant**Strojový závitník GARANT Vap Tap, vaporizovaný, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133328 G1/8
GTIN	4069515001380
Trieda položky	13V

Popis**Prevedenie:**

Môže byť **procesne spoľahlivo** použitý v širokej **škále materiálov**. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre lepšiu **odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zvaraniu za studena.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Technický opis

Ø stopky D _s	7 mm
Hĺbka závit	29,19 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Veľkosť závit	G1/8
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Ø závit	9,73 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Chodov na palec	28

Technický list

Počet napínacích drážok	3
Séria	Vap Tap
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

