

**CNMG 120408, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	MU
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie