

Garant**ONEU 05T6 ANER, HU7810, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 213424 ALU |
| GTIN | 4045197662873 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Prevedenie:**

Obojstranné s 2×8 reznými hranami.

Odporúčanie::**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.****Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max}$ **Technický opis**

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Posuv f_z na zub | 0,23 mm |
| Typ | HLINÍK |
| Počet výmien/rezných hrán | 16 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ONEU 05T6 ANER |
| Typ | HU7810 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 3 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 750 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 750 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 500 | N |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |