

Garant**Strojový závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132642 M8
GTIN	4069515001731
Trieda položky	13V

Popis**Prevedenie:**

GARANT Vap Tap Univerzálny závitník. Môže byť **procesne spoľahlivo** použitý v širokej škále materiálov. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zváraniu za studena.

Technický opis

Ø stopky D _s	8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitu	24 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø závit	8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Celková dĺžka L	90 mm

Technický list

Veľkosť závit	M8
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Séria	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		