

**Garant****Rovinná fréza TwinCut 45° normálne členenie, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 250/14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213415 250/14
GTIN	4045197666444
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Od Ø 160 mm na upínače podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

**Použitie:**

S obojstrannými 8-britovými doštičkami (ON.U) alebo 4-britovými doštičkami (SN.U).

**Náhradný diel:**

Podložka č. 219897 sa dá použiť oboma typmi vymeniteľných doštičiek.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**. Nie je povolená zmiešaná montáž ON.U a SN.U.

**Technický opis**

maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub> pre dosky SN.U	265,2 mm
Podložka	219897
Celková dĺžka L <sub>celk</sub> pre dosky ON.U	61,3 mm

Upínacia skrutka pre podložku	219899
vhodná otočná rezná platnička	SN.U
vhodná otočná rezná platnička	ON.U
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ pre dosky SN.U	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219898 (15IP; 3,8 Nm)
maximálny vonkajší $\varnothing D_{\text{max}}$ pre dosky ON.U	261,8 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	250 mm
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	60 mm
Počet rezných hrán Z	14
Séria	TwinCut
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Podložka	219897
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219898
Upínacia skrutka	219899