


Garant**SNEU 14T7 ANER, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213444 ALU
GTIN	4045197662897
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s reznými hranami 2x4.

Odporúčanie::**Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.****Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,23 mm
Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNEU 14T7 ANER
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	750	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	750	N
Hliník > 10 % si	vhodný	500	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		