

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217180 15 |
| GTIN | 4045197321589 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

S reznou hranou (z = 1). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 0,9** s cepelou c. **674248 vel. TX7**.

Upozornenie:

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 0,9** s cepelou c. **674248 vel. TX7**.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Ø stopky D _s h6 | 20 mm |
| Prevedenie stopky | Whistle Notch |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219947 (TX7; 0,9 Nm) |
| Ø zväzku D ₁ | 25 mm |
| Ø zahĺbenia D | 15 mm |
| L ₃ | 35 mm |
| L ₂ | 42 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 55 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| minimálny Ø D _{min} | 8,5 mm |
| Programovací rozmer e | 3,55 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | 217185 UNI |

| | |
|------------------|-----------|
| Celková dĺžka L | 105 mm |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Záhlbník |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Upínacia skrutka | 219947 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,9 | 211750 0,9 |