

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 18
GTIN	4045197196903
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

S reznou hranou (z = 1). Použite momentový skrutkovač GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP.**

Upozornenie:

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovač GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP.**

Technický opis

Ø zahĺbenia D	18 mm
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka výčnelku L ₁	62 mm
minimálny Ø D _{min}	10,5 mm
Ø zväzku D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D _s h6	20 mm
L ₂	47 mm
Prevedenie stopky	Whistle Notch
Programovací rozmer e	4,05 mm
vhodná otočná rezná platnička	260142

Celková dĺžka L	112 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínacia skrutka Typ 1	219795 1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2