

**Garant****Strojový závitník GARANT Vap Tap HSS-E Typ C DIN 376, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135810 M8
GTIN	4069515002424
Trieda položky	13V

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník GARANT Vap Tap.** Môže byť **spoľahlivo** použitý v **širokej škále materiálov**. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným **podielom vanádia** pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zváraniu za studena. Stopka **podľa DIN 376** (Ø stopky zúžený), preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania. **Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	M
Celková dĺžka L	90 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Ø závit	8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm

Veľkosť závitú	M8
Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

## Technický list

mokrý maximum

vhodný