

Garant
Korunková fréza, Oceľ, Typ: 12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217250 12
GTIN	4045197542663
Trieda položky	21Q

Popis
Upozornenie:

 Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

Prevedenie stopky	Weldon
minimálny \varnothing otvoru D	9,6 - 11,7 mm
Celková dĺžka L_{celk}	69,5 mm
Vnútorý \varnothing D_1	7 mm
Dĺžka výčnelku L_1	22 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	2,35 mm
Súprava upínacích skrutiek	219832 (8IP; 1,0 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
pre typ platničiek	P12
Vnútoré chladenie	áno
Hĺbka závitů	20 mm
Materiál Fréza	Oceľ
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219818
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219832