

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250211 CA510
GTIN	4960664697045
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Lamač triesok	WQ
Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie