

**Garant****Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 76
GTIN	4045197465740
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 5,5** s cepelou c. **674252 vel. 20IP**.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	185 mm
Prevedenie stopky	Weldon
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	50 mm
Ø zahĺbenia D	76 mm
Počet rezných hrán Z	1
Programovací rozmer e	12,55 mm
minimálny Ø D <sub>min</sub>	52 mm
L <sub>3</sub>	155 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	260158
Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L	265 mm

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848
Upínacia skrutka	219945