

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 40
GTIN	4045197552754
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø zahĺbenia D	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M24
Dĺžka výčnelku L ₁	60 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
minimálny Ø D _{min}	22 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260150
Celková dĺžka L _{celk}	140 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Upínacia skrutka	219844