

Garant**Strojný závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137755 G3/8
GTIN	4069515002776
Trieda položky	13V

Popis**Prevedenie:**

GARANT Vap Tap univerzálny závitník. Môže byť **procesne spoľahlivo** použitý v **širokej škále materiálov**. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným **podielom vanádia** pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zvrátiť za studena.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Technický opis

Chodov na palec	19
Ø stopky D _s	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitu	16,66 mm
Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Hĺbka závitu	49,98 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Veľkosť závitu	G3/8
Stúpanie závitov	1,337 mm
Celková dĺžka L	100 mm

Ø stopka štvorhranu	9 mm
Séria	Vap Tap
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závit	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Technický list

mokrý maximum

vhodný