

Garant
Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 18L

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217252 18L
GTIN	4045197216533
Trieda položky	21Q

Popis
Upozornenie:

Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu S_{max}	5 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Vnútorň $\varnothing D_1$	12 mm
minimálny \varnothing otvoru D	14 - 22 mm
Celková dĺžka L_{celk}	86,5 mm
Dĺžka výčnelku L_1	37,4 mm
Prevedenie stopky	valcové
Súprava upínacích skrutiek	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Stopka	DIN 6535 HA
pre typ platničiek	P16
Vnútorňé chladenie	áno
Hĺbka závitu	35,4 mm
Materiál Fréza	tvrdokov
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219818