

Garant**Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 27L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217252 27L
GTIN	4045197216557
Trieda položky	21Q

Popis**Upozornenie:**

Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	109,6 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Súprava upínacích skrutiek	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Vnútorňý Ø D_1	15,5 mm
Prevedenie stopky	valcové
minimálny Ø otvora D	22 - 37 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	10,75 mm
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Stopka	DIN 6535 HA
pre typ platničiek	P26
Vnútorňé chladenie	áno
Hĺbka závitu	21,5 mm
Materiál Fréza	tvrdokov
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219819