

Garant**Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 24
GTIN	4045197196927
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø zahĺbenia D	24 mm
Programovací rozmer e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Prevedenie stopky	Whistle Notch
minimálny Ø D _{min}	15 mm
Ø zväzku D ₁	25 mm
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka výčnelku L ₁	72 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	260142

Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L	122 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Upínacia skrutka Typ 1	219795 1
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP